

Fabricant du moteur : **Mitsubishi**
 Modèle du moteur : **3044C-T, 804C-T, S4S-DT**
 Norme applicable : **CSA M424.2-90 (mines non grisouteuses)**

Numéro de certificat	Caractéristiques du moteur et taux d'injection au niveau de la mer	Soufre dans le carburant- % en masse	Prescription de ventilation de la CSA*	
			pi ³ /min	m ³ /min
1190	93 HP @ 2500 tr/min, 36,8 lb/h	0,05	14 800	419,1
		0,10	15 400	436,1
		0,20	16 700	472,9
		0,25	17 400	492,7
		0,50	20 600	583,3
	74 HP @ 2500 tr/min, 29,9 lb/h	0,05	10 700	303,0
		0,10	11 100	314,3
		0,20	11 800	334,1
		0,25	12 200	345,5
		0,50	14 200	402,1

*Les taux de ventilation sont adéquats pour un carburant à faible teneur en soufre s'ils sont autorisés par l'autorité compétente.