

Fabricant du moteur : **Mitsubishi**

Modèle du moteur : **3.4-T/804D-T/S4S-DT (tier 3)**

Norme applicable : **CSA M424.2-90 (mines non grisouteuses)**

Numéro de certificat	Caractéristiques du moteur et taux d'injection au niveau de la mer	Soufre dans le carburant- % en masse	Prescription de ventilation de la CSA*	
			pi ³ /min	m ³ /min
1202	93 HP/69 kW @ 2500 tr/min 38, 7 lb/h	0, 05	10 900	308, 7
		0, 10	11 400	322, 8
		0, 20	12 500	354, 0
		0, 25	13 000	368, 1
		0, 50	15 700	444, 6
	83 HP/62 kW @ 2500 tr/min 35,3 lb/h	0, 05	11 100	314, 3
		0, 10	11 700	331, 3
		0, 20	12 900	365, 3
		0, 25	13 500	382, 3
		0, 50	16 500	467, 2
	74 HP/55 kW @ 2500 tr/min 31, 6 lb/hr	0, 05	6 200	175, 6
		0, 10	6 800	192, 6
		0, 20	7 800	220, 9
		0, 25	8 400	237, 9
		0, 50	11 000	311, 5

*Les taux de ventilation sont adéquats pour un carburant à faible teneur en soufre s'ils sont autorisés par l'autorité compétente.